








## Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Komfort BT System 55



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	5374 01	1/5	02	4010337048336
 Белый глянцевый	5374 03	1/5	02	4010337048459
 Цвет «алюминий»	5374 26	1/5	02	4010337048992
 Белый матовый	5374 27	1/5	02	4010337049517
 Антрацитовый	5374 28	1/5	02	4010337049524
 Черный матовый	5374 005	1/5	02	4010337049531
 Серый матовый	5374 015	1/5	02	4010337087281
 Нержавеющая сталь (лакированная)	5374 600	1/5	02	4010337049548

## Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.
- Возможно ручное переключение между режимами Автоматика, Постоянно Вкл и Постоянно Выкл на устройстве.

С вставкой выключателя System 3000

- Кратковременный режим

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.
- Функция основного освещения.
- Функция ночного света.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Настройка порога освещенности.
- Возможность настройки чувствительности обоих датчиков по отдельности (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Настройка времени работы по инерции.
- Принудительные функции: Автоматический режим, Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ/ВЫКЛ с ограничением по времени от 0,5 до 5 часов.
- Имитация присутствия.
- Предварительное предупреждение об отключении.
- Дневной режим.
- Тест прохождения.
- Функция таймера.
- Функция тревоги.

---

## Технические характеристики

Угол обзора:	180°
Значение яркости	
- Настраиваемое:	прим. от 5 до 500 лк
- Фиксированное:	Дневной режим
Чувствительность:	0, 25, 50, 75, 100%
Степень защиты	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Время работы по инерции:	10 с до 60 мин
Высота установки до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 32 м
- Дальность действия в каждую сторону:	макс. 19 м
Мощность передачи:	макс. 2,5 мВт, класс 2
Дальность действия передатчика:	станд. 10 м
Температура окружающего воздуха:	от -20°C до +45°C

## Указания

- Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .

---

## Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.

---