


Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Komfort BT F100



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый гляцевый | 5374 112 | 1/5 | 02 | 4010337049562 |

Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.
- Возможно ручное переключение между режимами Автоматика, Постоянно Вкл и Постоянно Выкл на устройстве.

С вставкой выключателя System 3000

- Кратковременный режим

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.
- Функция основного освещения.
- Функция ночного света.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Настройка порога освещенности.
- Возможность настройки чувствительности обоих датчиков по отдельности (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Настройка времени работы по инерции.
- Принудительные функции: Автоматический режим, Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ/ВЫКЛ с ограничением по времени от 0,5 до 5 часов.
- Имитация присутствия.
- Предварительное предупреждение об отключении.
- Дневной режим.
- Тест прохождения.
- Функция таймера.
- Функция тревоги.

Технические характеристики

| | |
|--|------------------------|
| Угол обзора: | 180° |
| Значение яркости | |
| - Настраиваемое: | прим. от 5 до 500 лк |
| - Фиксированное: | Дневной режим |
| Чувствительность: | 0, 25, 50, 75, 100% |
| Степень защиты | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Время работы по инерции: | 10 с до 60 мин |
| Высота монтажа до 1,10 м | |
| - Зона обзора вперед: | макс. 32 м |
| - Дальность действия в каждую сторону: | макс. 19 м |
| Мощность передачи: | макс. 2,5 мВт, класс 2 |
| Дальность действия передатчика: | станд. 10 м |
| Температура окружающего воздуха: | от -20°C до +45°C |

Указания

- Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .

Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.
