


## Датчик присутствия и движения System 3000, накладка 360° BT



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	5377 02	1	02	4010337052227

### Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- Управление посредством вставки дополнительного устройства 2-проводн., 3-проводн. или механического кнопочного выключателя.
- Надеваемый щиток, ограничивающий зону обзора.
- Потолочный монтаж на вставку скрытого монтажа System 3000.

С вставкой выключателя System 3000

- Кратковременный режим.

С вставкой диммера System 3000

- Регулирование постоянного освещения.
- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000 и мобильного приложения Gira System 3000.
- Функция основного освещения.
- Функция ночного света.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Настройка устройства в качестве датчика присутствия или датчика движения.
- Настройка порога освещенности.
- Настройка чувствительности трех PIR-датчиков.
- Настройка времени работы по инерции.
- Принудительные функции: Автоматический режим, Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ/ВЫКЛ с ограничением по времени от 0,5 до 5 часов.
- Имитация присутствия.
- Дневной режим.
- Тест прохождения.
- Предварительное предупреждение об отключении.

- Функция таймера.
- Функция тревоги.

---

## Технические характеристики

Угол обзора:	360°
Высота монтажа	
- минимум:	2,20 м
- максимум для датчика движения:	6,00 м
- максимум для датчика присутствия:	3,50 м
Зона обзора при высоте монтажа 2,20 м	
- Датчик присутствия:	Ø макс. 3,50 м
Зона обзора при высоте монтажа 3 м	
- Датчик движения:	Ø макс. 20 м
- Датчик присутствия:	Ø макс. 8 м
Чувствительность:	0, 25, 50, 75, 100%
Порог яркости	
- Датчик движения:	прим. 5 до 500 лк (и дневной режим)
- Датчик присутствия:	прим. 5 до 1000 лк (и дневной режим)
Кратковременный режим	
- Длительность импульса:	прим. 0,5 с
- Пауза импульса:	прим. 3 с
Дальность действия передатчика:	станд. 10 м
Мощность передачи:	макс. 2,5 мВт, класс 2
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

---

## Габариты мм

Ø 103      В 66

---