

Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Standard с ВПИ System 55



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	5379 01	1/5	02	4010337124801
 Белый глянцевый	5379 03	1/5	02	4010337124818
 Белый матовый	5379 27	1/5	02	4010337124832
 Антрацитовый	5379 28	1/5	02	4010337124849
 Цвет «алюминий»	5379 26	1/5	02	4010337124825
 Серый матовый	5379 015	1/5	02	4010337124863
 Черный матовый	5379 005	1/5	02	4010337124856
 Нержавеющая сталь	5379 600	1/5	02	4010337124962

Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- Регулируемое время работы по инерции
- Регулируемый порог освещенности.
- Чувствительность зафиксирована на значении 75%.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

Угол обзора:	180°
Время работы по инерции	
- Настраиваемое:	от 10 с до 30 мин
Значение яркости	
- Настраиваемое:	прим. от 5 до 500 лк
- Фиксированное:	Дневной режим
Чувствительность	
- зафиксировано на:	75%
Степень защиты	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Высота монтажа до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 32 м
- Дальность действия в каждую сторону:	макс. 19 м
Температура окружающего воздуха:	от -20°C до +45°C

Указания

- Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .

Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.