









Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Standard с ВРМ System 55



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 5379 01 | 1/5 | 02 | 4010337124801 |
|  Белый глянцевый | 5379 03 | 1/5 | 02 | 4010337124818 |
|  Белый матовый | 5379 27 | 1/5 | 02 | 4010337124832 |
|  Антрацитовый | 5379 28 | 1/5 | 02 | 4010337124849 |
|  Цвет «алюминий» | 5379 26 | 1/5 | 02 | 4010337124825 |
|  Серый матовый | 5379 015 | 1/5 | 02 | 4010337124863 |
|  Черный матовый | 5379 005 | 1/5 | 02 | 4010337124856 |
|  Нержавеющая сталь | 5379 600 | 1/5 | 02 | 4010337124962 |

Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- Регулируемое время работы по инерции
- Регулируемый порог освещенности.
- Чувствительность зафиксирована на значении 75%.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Угол обзора: | 180° |
| Время работы по инерции | |
| - Настраиваемое: | от 10 с до 30 мин |
| Значение яркости | |
| - Настраиваемое: | прим. от 5 до 500 лк |
| - Фиксированное: | Дневной режим |
| Чувствительность | |
| - зафиксировано на: | 75% |
| Степень защиты | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Высота установки до 1,10 м | |
| - Зона обзора вперед: | макс. 32 м |
| - Дальность действия в каждую сторону: | макс. 19 м |
| Температура окружающего воздуха: | от -20°C до +45°C |

Указания

- Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .

Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.