


Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Standard с ВПИ F100



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый	5379 112	1/5	02	4010337124870

Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- Регулируемое время работы по инерции
- Регулируемый порог освещенности.
- Чувствительность зафиксирована на значении 75%.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

Угол обзора:	180°
Время работы по инерции	
- Настраиваемое:	от 10 с до 30 мин
Значение яркости	
- Настраиваемое:	прим. от 5 до 500 лк
- Фиксированное:	Дневной режим
Чувствительность	
- зафиксировано на:	75%
Степень защиты	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Высота установки до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 32 м

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- Дальность действия в каждую сторону: макс. 19 м
 - Температура окружающего воздуха: от -20°C до +45°C
-

Указания

- Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .
-

Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.
-