




Термостат помещения Display System 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	5393 01	1/5	02	4010337055112
 Белый глянцевый	5393 03	1/5	02	4010337055129
 Белый матовый	5393 27	1/5	02	4010337055174
 Цвет «алюминий»	5393 26	1/5	02	4010337055167
 Антрацитовый	5393 28	1/5	02	4010337055181
 Черный матовый	5393 005	1/5	02	4010337055235
 Серый матовый	5393 015	1/5	02	4010337087311
 Нержавеющая сталь	5393 600	1/5	02	4010337055211

Характеристики

- Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
- Ручная настройка и регулировка температуры в помещении по времени.
- Возможность сохранения актуального времени как момента включения и быстрого программирования.
- Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
- Таймер с тремя блоками памяти, в каждом из которых сохраняется время для комфортной и пониженной температуры с понедельника по пятницу и в субботу/воскресенье.
- Настройка комфортной и пониженной температуры, температуры охлаждения и защиты от замерзания.
- Выход регулятора: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или 2-точечное регулирование.
- Оптимизация подогрева (нагрев к установленному времени).
- Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
- Активация режима охлаждения с помощью вставки.
- Поддержка внутреннего и внешнего термодатчика.
- Распознавание понижения температуры.
- Блокировка управления.
- Функция защиты клапана.
- Дисплей отключается через 2 минуты, возможна постоянная индикация текущего времени.
- Комбинация накладки 5394xx с 540700 возможна только начиная с 105 (индекс).

Технические характеристики

Точность хода за месяц:	± 10 с
Резервный запас хода:	прим. 4 ч
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C
