









Термостат помещения BT System 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	5394 01	1/5	02	4010337055273
 Белый глянцевый	5394 03	1/5	02	4010337055280
 Белый матовый	5394 27	1/5	02	4010337055464
 Цвет «алюминий»	5394 26	1/5	02	4010337055457
 Антрацитовый	5394 28	1/5	02	4010337055525
 Черный матовый	5394 005	1/5	02	4010337055679
 Серый матовый	5394 015	1/5	02	4010337087328
 Нержавеющая сталь	5394 600	1/5	02	4010337055655

Характеристики

- Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
- Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
- Ручная настройка и регулировка температуры в помещении по времени.

Функции в накладке

- Возможность сохранения актуального времени как момента включения и быстрого программирования.
- Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
- Таймер с тремя блоками памяти, в каждом из которых сохраняется время для комфортной и пониженной температуры с понедельника по пятницу и в субботу/воскресенье.
- Настройка комфортной и пониженной температуры, температуры охлаждения и защиты от замерзания.
- Выход регулятора: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или 2-точечное регулирование.
- Оптимизация подогрева (нагрев к установленному времени).
- Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
- Активация режима охлаждения с помощью вставки.
- Поддержка внутреннего и внешнего термодатчика.
- Распознавание понижения температуры.
- Блокировка управления.
- Функция защиты клапана.
- Дисплей отключается через 2 минуты, возможна постоянная индикация текущего времени.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Недельный таймер с 40 индивидуально программируемыми точками переключения и значениями температуры.
- Режим отпуска (начало, конец, температура).
- Функция бустера: быстрый нагрев в течение макс. 5 минут.
- Возможность блокировки управления с устройства.
- Подключение внешнего датчика температуры через Bluetooth®.
- Возможность настройки минимальной и максимальной температуры.
- Перенос настроек и программ времени на другие накладки.
- Комбинация наклейки 5393xx с 540700 возможна только с I05 (индекс).

Технические характеристики

Точность хода за месяц:	± 10 с
Резервный запас хода:	прим. 4 ч
Радиочастота:	от 2,402 до 2,480 ГГц
Мощность передачи:	макс. 2,5 мВт, класс 2
Дальность действия передатчика:	10 м (стандартная)
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

Указания

- При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 время и дата синхронизируются.
-