


Вставка термостата помещения System 3000с разъемом для датчика



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5395 00	1/5	02	4010337036128

Характеристики

- Переключение электрического подогрева пола и термических сервоприводов.
- Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
- Вход для переключения в режим охлаждения.
- Прерывает процесс нагрева через 60 минут (защита от перегрева обогревателя).
- Возможно подключение дистанционного датчика (принадлежность).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:	от 0,1 до 0,5 Вт
Ток переключения:	от 10 мА до 16 А
Присоединенная мощность::	макс. 3600 Вт
Рекомендуемая высота установки:	1,50 м
Глубина установки:	24 мм
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +45 °С