


Вставка скрытого монтажа модуля управления Power DALI System 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5406 00	1/5	02	4010337048275

Характеристики

- Переключение и настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
- Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
- Возможность подключения дополнительных устройств.
- Источник питания DALI для 18 потребителей DALI.
- Параллельное включение до 4 модулей управления Power DALI для снабжения до 72 потребителей DALI.
- Сохранение минимальной яркости, самой холодной и самой теплой цветовой температуры.
- Включение с последней настроенной яркостью / цветовой температурой или сохраненной яркостью / цветовой температурой.
- С накладкой управления Gira System 3000, 2-клавишн.: настройка цветовой температуры правой клавишей.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

- Исполнительное устройство диммирования, 1-канал.
- Канал датчика, 1-канал. или 2-канал.
- Индивидуальная регулировка яркости и цветовой температуры.
- Возможно локальное управление вставкой System 3000.
- Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
- Измерение температуры.
- Выбор функции вставки: настройка диммирования и характеристики диммирования, функция освещения лестничной клетки с предварительным предупреждением об отключении, функция мягкого включения и выключения, функция затухания, функция сцен (16 сцен), функция блокировки, задержки по времени.
- Вход дополнительных устройств как дополнительное управляющее устройство для вставки System 3000 или удаленного управления другими устройств KNX в качестве датчика.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	макс. 2,8 Вт
Номинальное напряжение DALI:	DC 16 В (станд.)
Выходной ток:	макс. 36 мА
Количество потребителей DALI:	Макс. 18
Количество параллельно включаемых модулей управления Power DALI:	Макс. 4

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Настройка цветовой температуры:	от 2 000 до 10 000 К
Дополнительные устройства	
- Механические кнопки без подсветки:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 2-проводн.:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 3-проводн.:	Макс. 10
Глубина установки:	30 мм
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +45 °С
