


Вставка скрытого монтажа модуля управления DALI Power System 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5406 00	1	02	4010337048275

Характеристики

- Переключение и настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
- Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
- Возможность подключения дополнительных устройств.
- Источник электропитания DALI для 18 потребителей DALI.
- Параллельное включение до 4 модулей управления DALI Power для снабжения до 72 потребителей DALI.
- Сохранение минимальной яркости, самой холодной и самой теплой цветовой температуры.
- Включение с последней настроенной яркостью / цветовой температурой или сохраненной яркостью / цветовой температурой.
- С накладкой управления System 3000, 2-местн.: установка цветовой температуры с помощью правой клавиши.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	макс. 2,8 Вт
Номинальное напряжение DALI:	Пост. ток 16 В (тип.)
Выходной ток:	макс. 36 мА
Число потребителей DALI:	макс. 18
Количество параллельно включаемых модулей управления DALI Power:	макс. 4
Настройка цветовой температуры:	от 2 000 до 10 000 К
Дополнительные устройства	
- Механические кнопочные выключатели без подсветки:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 2-проводная:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 3-проводная:	макс. 10
Глубина установки:	30 мм

монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C
