


Вставка управления жалюзи System 3000с входом дополнительных устройств



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5414 00	1/5	02	4010337027423

Характеристики

- Управление жалюзи, рольставен и маркиз с электрическим приводом.
- Применение в качестве главного или дополнительного устройства.
- Через входы дополнительных устройств возможно включение в групповые и централизованные управления.
- Блокировка ветровой сигнализацией через вход дополнительных устройств.
- Индивидуальное промежуточное положение может быть сохранено вместе с накладкой.
- Управление двигателем, например, для настройки крайних положений, возможно и без накладки.
- Функция изменения полярности выходов для упрощенного ввода в эксплуатацию.
- Работа с подключением нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Присоединенная мощность двигателей:	700 Вт
Режим ожидания:	от 0,1 Вт до 0,5 Вт
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Глубина установки:	24 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- Одна жила:	от 1 до 4 мм ²
- Несколько жил с гильзой для оконцевания жил:	от 0,5 до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от -5°С до +45°С