

## Вставка управления жалюзи System 3000 без входа дополнительных устройств



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5415 00	1/5	02	4010337027416

### Характеристики

- Управление жалюзи, рольставен и маркиз с электрическим приводом.
- Индивидуальное промежуточное положение может быть сохранено вместе с накладкой.
- Управление двигателем, например, для настройки крайних положений, возможно и без накладки.
- Функция изменения полярности выходов для упрощенного ввода в эксплуатацию.
- Работа с подключением нейтрального провода.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Присоединенная мощность двигателей:	700 Вт
Режим ожидания:	от 0,1 Вт до 0,5 Вт
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Глубина установки:	24 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- Одна жила:	от 1 до 4 мм <sup>2</sup>
- несколько жил с гильзой для оконцевания жил:	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +45 °C