


Корпус System 106, заподлицо 4-местн.



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  4-местн. | 5514 00 | 1 | 20 | 4010337102144 |

Независимо от строительных работ корпуса уже можно монтировать в неотделанном здании.
Корпуса поставляются из покрытого белой краской (RAL 9016) или цвета «антрацит» сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы.

Характеристики

- Вертикальный и горизонтальный монтаж обеспечивает оптимальную адаптацию к месту монтажа.
- Подходит для фасадного модуля.
- Корпуса монтируются на готовый фасад.

Указания

- Корпус System 106, заподлицо, 1-местн., только для применения с модулем дверной станции и компонентами Gira Keyless In System 106.
- Для использования со встраиваемой коробкой System 106, заподлицо при наличии у пользователя передней панели (установка в почтовый ящик, боковую панель входной двери и пр.).

Комплект поставки

- Плоский кабель 10-полюсный, а также оконечные резисторы входят в комплект поставки (исключение: корпус System 106 с монтажом заподлицо, 1-местн.).

Габаритв мм

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| Корпус 1-местн.: | 106,5 | 106,5 | 23,35 |
| Корпус 2-местн.: | 106,5 | 213,0 | 25,35 |
| Корпус 3-местн.: | 106,5 | 319,5 | 25,35 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| Корпус 4-местн.: | 106,5 | 426,0 | 25,35 |
| 2 x 2-местн.: | 213,0 | 213,0 | 25,35 |
| Корпус 5-местн.: | 106,5 | 532,5 | 25,35 |
