










**Опорное кольцо Modular Jack 2-местн.  
Опорное кольцо от MJ-01 до MJ-10**



| Спецификация   | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Опорное кольцо MJ-01  | 5601 00 | 10                  | 01          | 4010337460015 |
|  Опорное кольцо MJ-02 | 5602 00 | 10                  | 01          | 4010337460022 |
|  Опорное кольцо MJ-03 | 5603 00 | 10                  | 01          | 4010337460039 |
|  Опорное кольцо MJ-04 | 5604 00 | 10                  | 01          | 4010337460046 |
|  Опорное кольцо MJ-05 | 5605 00 | 10                  | 01          | 4010337460053 |
|  Опорное кольцо MJ-06 | 5606 00 | 10                  | 01          | 4010337460060 |
|  Опорное кольцо MJ-07 | 5607 00 | 10                  | 01          | 4010337460077 |
|  Опорное кольцо MJ-08 | 5608 00 | 10                  | 01          | 4010337460084 |
|  Опорное кольцо MJ-09 | 5609 00 | 10                  | 01          | 4010337460091 |



Опорное кольцо MJ-10

5610 00

10

01

4010337460107

## Указания

- Только для винтового крепления.
- Подходит для установки в каналы.

## Габариты мм

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| MJ-01, MJ02, MJ-07: | Ш 14,8 | В 19,5 |
| MJ-03:              | Ш 14,8 | В 20,0 |
| MJ-04, MJ-09:       | Ш 14,8 | В 19,3 |
| MJ-05:              | Ш 16,7 | В 17,3 |
| MJ-06:              | Ш 15,9 | В 18,3 |
| MJ-08:              | Ш 14,8 | В 19,0 |
| MJ-10:              | Ш 16,1 | В 18,5 |