



**Вставка: BNC, 2-местн.  
Беспаячный контакт**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	5630 03	1/5	01	4010337460251
 Черный матовый	5630 10	1/5	01	4010337460268

#### Технические характеристики

Волновое сопротивление:	50 Ом
Глубина установки:	25 мм

#### Указания

- Не подходит для монтажной рамки с откидной крышкой.