



**Вставка: DVI (24+5)
Разъем**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый глянцевый | 5644 03 | 1/5 | 01 | 4010337460732 |
|  Черный матовый | 5644 10 | 1 | 01 | 4010337460749 |

Технические характеристики

Глубина установки

- Разъем:

мин. 12 мм

- Разветвительный кабель:

мин. 58 мм

Длина разветвительного кабеля:

200 мм