



**Вставка: DVI (24+5)
Разъем**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	5644 03	1/5	01	4010337460732
 Черный матовый	5644 10	1	01	4010337460749

Технические характеристики

Глубина установки

- Разъем:

мин. 12 мм

- Разветвительный кабель:

мин. 58 мм

Длина разветвительного кабеля:

200 мм