



**Вставка: DVI (24+5)  
Разъем**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	5644 03	1/5	01	4010337460732
 Черный матовый	5644 10	1	01	4010337460749

**Технические характеристики**

Глубина установки

- Разъем: мин. 12 мм

- Разветвительный кабель: мин. 58 мм

Длина разветвительного кабеля: 200 мм