



## Вставка HDMI™ 2.0a + HDR и гнездо SAT-F Переходник



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	5675 01	1/5	01	4010337461753
 Чисто-белый глянцевый	5675 03	1/5	01	4010337461760
 Черный матовый	5675 10	1/5	01	4010337461777

### Технические характеристики

Глубина установки	
- Переходник:	мин. 20 мм
Волновое сопротивление с SAT:	75 Ом
Для внутреннего провода:	Ø от 0,6 до 1 мм

### Указания

- Только для винтового крепления.
- Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
- При применении с переходниками учитывать следующее:  
Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку.  
Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.
- Рекомендация по установке:  
Коробки для электроники Kaiser  
Скрытый монтаж: арт. № Kaiser: 1068-02  
Монтаж в полую стену: арт. № Kaiser: 9062-94  
Монтаж в бетон: арт. № Kaiser: 1268-40