

Вставка Modular Jack RJ45 кат. 6A 10 Гбит Ethernet 4-местн. Разъем



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	5698 01	1/5	01	4010337463412
 Белый глянцевый	5698 03	1/5	01	4010337463429
 Черный матовый	5698 10	1/5	01	4010337463443

Технические характеристики

Глубина установки

- | | |
|--|------------|
| - Разъем: | мин. 24 мм |
| - Технология обжима со смещением изоляции: | 35 мм |

Указания

- При применении с переходниками учитывать следующее: Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку. Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.