



## Вставка Modular Jack RJ45 кат.6A 10 Гбит Ethernet, 4-местн. Разъем



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый	5698 03	1/5	01	4010337463429
 Черный матовый	5698 10	1/5	01	4010337463443

### Технические характеристики

Глубина установки	
- Разъем:	мин. 24 мм
- Технология обжима со смещением изоляции:	35 мм

### Указания

- При применении с переходниками учитывать следующее: Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку. Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.