


## Insats datauttag för high-end-högtalarkontakt WBT (+/-)



| Specifikation   | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  | 0091 00<br>1851194 | 5  | 01 | 4010337091004 |

### Egenskaper

- För professionell anslutning av högtalarledning upp till max.10 mm<sup>2</sup> med underklämmor under skruvmutter eller med 4 mm banankontakt.

### Tekniska data

Material: OFC koppar förgylld med 24 karat guld

Övergångsresistans

- Klämmontering:  $\leq 0,1 \text{ m}\Omega$

- Standard banankontakt:  $\leq 0,15 \text{ m}\Omega$