




## Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippta Universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	0126 66 1852221	1/5	13	4010337126669
 antracit	0126 67 1852321	1/5	13	4010337126676
 alufärg	0126 65 1852401	1/5	13	4010337126652

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	28 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

### Hänvisningar

- Med förhöjda tryckpunkter.
  - Stölskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
  - Ska brytaren ha belysning måste istället kontrollbrytare väljas.
  - Ersättningsartikel: 3126 00 + 3496 xx
- Kan levereras fr.o.m. 08/2024.
- Beroende på tillgänglighet.