




## Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippta 2-knappars Trapp 2knappars



| Specifikation  | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  kritvit   | 0128 66<br>1852226 | 1  | 13 | 4010337128663 |
|  antracit | 0128 67<br>1852326 | 1  | 13 | 4010337128670 |
|  alufärg  | 0128 65<br>1852426 | 1  | 13 | 4010337128656 |

### Tekniska data

#### Inbyggnadsdjup

|             |       |
|-------------|-------|
| - 0125 ...: | 25 mm |
| - 0128 ...: | 28 mm |

#### Anslutningsarea

|   |                     |
|---|---------------------|
| - För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---|---------------------|

#### Nominell effekt

|               |       |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

### Hänvisningar

- Med förhöjda tryckpunkter.
- Stödskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
- Beroende på tillgänglighet.