




## Knapp 10 AX 250 V med rakt stående vippkontakt 1pol vxl



| Specifikation  | Artikelnr.         | FE  | PS | EAN           |
|--|--------------------|-----|----|---------------|
|  kritvit   | 0130 66<br>1852201 | 1/5 | 13 | 4010337130666 |
|  antracit | 0130 67<br>1852301 | 1/5 | 13 | 4010337130673 |
|  alufärg  | 0130 65<br>1852400 | 1/5 | 13 | 4010337130659 |

### Tekniska data

|  |                     |
|--|---------------------|
| Monteringsdjup:  | 28 mm               |
| Anslutningsarea<br>- för styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Hänvisningar

- Med förhöjda tryckpunkter.
- Stölskydd vid skruvfastsättning av klämstycke. Därmed är fastsättning med skruvplugg inte nödvändig.
- Lämplig för tryckströmställare på grund av vippans lodräta läge.