



## Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vipa Universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	0136 112	1/5	01	4010337043911

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	28 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/ CFLi:	100 W

### Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.
- Beroende på tillgänglighet.

### Leveransen innehåller

- Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen.