




Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vippra Universal-av-trapp



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit | 0136 66 | 1/5 | 13 | 4010337136668 |
|  antracit | 0136 67 | 1/5 | 13 | 4010337136675 |
|  alufärg | 0136 65 | 1/5 | 13 | 4010337136651 |

Tekniska data

| | |
|--|---------------------|
| Inbyggnadsdjup: | 28 mm |
| Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm ² |
| Nominell effekt - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hänvisningar

- Med förhöjda tryckpunkter.
- Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
- Kan även anslutas med belysning.
- Beroende på tillgänglighet.

Leveransen innehåller

- Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen.