





## Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vippra Universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	0136 66	1/5	13	4010337136668
 antracit	0136 67	1/5	13	4010337136675
 alufärg	0136 65	1/5	13	4010337136651

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	28 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/ CFLi:	100 W

### Hänvisningar

- Med förhöjda tryckpunkter.
- Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
- Kan även anslutas med belysning.
- Beroende på tillgänglighet.

### Leveransen innehåller

- Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen.