


Insats dragbrytare 10 AX 250 V~ Universal-av-trapp



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  Universal-av-trapp | 0146 00 | 1/5 | 01 | 4010337146001 |

Tekniska data

| | |
|--|---------------------|
| Inbyggnadsdjup: | 30 mm |
| Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm ² |
| Nominell effekt - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.
- Beroende på tillgänglighet.