







Täckram Gira E1 grå matt



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  1knapp | 0211 154 | 10 | 11 | 4010337126058 |
|  2knappars | 0212 154 | 10 | 11 | 4010337126065 |
|  2fack utan mellanbalk | 1002 154 | 1 | 11 | 4010337126072 |
|  3-knappars | 0213 154 | 1/5 | 11 | 4010337126089 |
|  4knappars | 0214 154 | 1/5 | 11 | 4010337126096 |
|  5knappars | 0215 154 | 1/5 | 11 | 4010337126102 |

Egenskaper

- Slagtålig.

Hänvisningar

- Även avsedd för kanalinstallation.
- Täckram (1- till 5-kanals) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.