

LED-dimmerinsats med vridbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 20 – 200 W	0300 00 1364552	1/5	22	4010337300007

Egenskaper

- Omkoppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor och fassnitt-dimbara HV-LED-lampor.
- Dimmerprincip fassnitt.
- Kortslutningsskydd med finsäkring.
- Med skruvklämmor.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Standby:	0,2 W
Anslutningsledning vid 25 °C	
- HV-LED-lampor (fassnitt):	Typ. 3 till 40 W
- Glödlampor:	20 till 200 W
- HV-halogen:	20 till 200 W
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- maximum:	1 x 2,5 mm ²
- minimum:	1 x 0,5 mm ²
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.