


LED-dimmerinsats med vridströmbrytare



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|-----|----|---------------|
|  20 – 200 W | 0300 00 1364552 | 1/5 | 22 | 4010337300007 |

Egenskaper

- Omkoppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor och fassnitt-dimbara HV-LED-lampor.
- Dimningsprincip fassnitt.
- Kortslutningsskydd med finsäkring.
- Med skruvklämmor.

Tekniska data

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Märkspänning: | AC 230 V, 50 Hz |
| Standby: | 0,2 W |
| Anslutningsledning vid 25 °C | |
| - HV-LED-lampor (fassnitt): | typ. 3 till 40 W |
| - Glödlampor: | 20 till 200 W |
| - HV-halogen: | 20 till 200 W |
| Monteringsdjup: | 32 mm |
| Anslutningsarea | |
| - maximum: | 1 x 2,5 mm ² |
| - minimum: | 1 x 0,5 mm ² |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

Hänvisningar

- Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 25 °C.