


Insats elektronisk potentiometer för styringång 1–10 V Kopplingsfunktion



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	0309 00 1364572	1/5	02	4010337309000

Egenskaper

- Elektronisk potentiometer med kopplingsfunktion för elektroniska, föranslutna apparater eller Tronic-trafos med 1 – 10 V styringång.
- När betjäningssknappen trycks in kopplas den föranslutna apparaten till eller från.
- När man vrider ställs ljusstyrkan in.

Tekniska data

Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V gränssnitt

- Styrspänning: 0,5 till 10 V
- Styrström: max. 50 mA

Brytström

- Resistiv: 6 A
- Kapacitiv: 6 A (70 µF)

Omgivningstemperatur: +5 °C till +45 °C

Leveransen innehåller

- Säkring ingår i leveransen.