


## Insats elektronisk potentiometer för styringång 1–10 V Kopplingsfunktion



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	0309 00 1364572	1/5	02	4010337309000

### Egenskaper

- Elektronisk potentiometer med kopplingsfunktion för elektroniska, förkopplingsdon eller Tronic-transformatorer med 1 – 10 V-styringång.
- När betjäkningsknappen trycks in kopplas den föranslutna apparaten till eller från.
- När man vrider ställs ljusstyrkan in.
- Inställningsbar grundljusstyrka.
- Kortslutningsskydd på kopplingskontakten genom integrerad färsäkring.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V gränssnitt	
- Styrspänning:	0,7 till 12 V
- Styrström:	max. 50 mA
Brytström	
- Resistiv:	6 A
Omgivningstemperatur:	+5 °C till +25 °C

### Leveransen innehåller

- Säkring ingår i leveransen.