


Överspänningsskyddsmodul



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	0338 00	1	03	4010337128120

Egenskaper

- Överspänningsskyddsmodul klass III enligt IEC 61643-11 (typ 3, EN 61643-11) för uttag med skyddsledaranslutning.
- Montering genom att haka fast på uttagets stödring.
- Med akustisk signal för felmeddelanden.
- Dekal för märkning av uttaget.
- Skydda strömkretsens övriga eluttag, på avstånd upp till 5 m ledningslängd.

Tekniska data

Nominell spänning U_N :	AC 230 V, 50 Hz
Högsta kontinuerliga spänning U_c :	AC 255 V~ (50 Hz)
Nominell urladdningsström $I_n (8/20)$:	3 kA
Urladdningsström $I_{total} (8/20)$:	10 kA
U_{oc} :	6 kV
Max. för-säkring:	16 A
U_p :	< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11:	Class III
EN 61643-11:	Typ 3
Kapslingsklass:	IP20
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +40 °C