


Rumstermostat 24/10 (4) A~ med öppnarkontakt, fränkopplare och kontrollampa



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	0393 112	1/5	02	4010337065548

Tekniska data

Märkspänning:	AC 24 V
Märkström:	10 (4) A
Anslutningseffekt:	ca 240 W
Bryttemperaturdifferens:	ca 0,5 K
Nattsänkning:	ca 4 K
Energiklass:	I = 1 %
Monteringsdjup:	25 mm
Omgivningstemperatur:	+5 °C till +30 °C

Hänvisningar

- Endast skruvfastsättning.
- Kompakt.