









## SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med överspänningsskydd och textfält



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	0451 01	1/5	02	4010337451013
 kritvit blank	0451 03	1/5	02	4010337451037
 kritvit sidenmatt	0451 27	1/5	02	4010337451273
 antracit	0451 28	1/5	02	4010337451280
 alufärg	0451 26	1/5	02	4010337451266
 svart matt	0451 005	1/5	02	4010337037699
 grå matt	0451 015	1/5	02	4010337080978
 röd blank	0451 02	1/5	02	4010337451020

## Egenskaper

- Skyddar elektrisk och elektronisk utrustning mot överspänning.
  - Med akustisk och optisk signal.
  - Med skruvklämmor.
- 

## Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström I <sub>L</sub> :	16 A
Skyddsklass	
- U <sub>P</sub> (L/N):	≤ 1,25 KV
- U <sub>P</sub> (L/PE, N/PE):	≤ 1,25 KV
Inbyggnadsdjup:	31 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +40 °C
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Hänvisningar

- Överspänningsskydd typ 3 för elektrisk och elektronisk utrustning mot transient överspänning enligt EN 61643-11.
  - Användning endast i kombination med överspänningsskydd typ 1 och typ 2.
  - Användning i TN-, TT- och IT-nät.
- 

## Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.
-