


SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med överspänningsskydd och textfält



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	0451 112	1/5	02	4010337045816

Egenskaper

- Skyddar elektrisk och elektronisk utrustning mot överspänning.
- Med akustisk och optisk signal.
- Med skruvklämmor.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström I _L :	16 A
Skyddsklass	
- U _P (L/N):	≤ 1,25 KV
- U _P (L/PE, N/PE):	≤ 1,25 KV
Inbyggnadsdjup:	31 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +40 °C
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²

Hänvisningar

- Överspänningsskydd typ 3 för elektrisk och elektronisk utrustning mot transient överspänning enligt EN 61643-11.
- Användning endast i kombination med överspänningsskydd typ 1 och typ 2.
- Användning i TN-, TT- och IT-nät.

Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.
