


## SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med överspänningsskydd och textfält



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	0451 112	1/5	02	4010337045816

### Egenskaper

- Skyddar elektrisk och elektronisk utrustning mot överspänning.
- Med akustisk och optisk signal.
- Med skruvklämmor.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström $I_L$ :	16 A
Skyddsklass	
- $U_P$ (L/N):	$\leq 1,25$ KV
- $U_P$ (L/PE, N/PE):	$\leq 1,25$ KV
Inbyggnadsdjup:	31 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +40 °C
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

### Hänvisningar

- Överspänningsskydd typ 3 för elektrisk och elektronisk utrustning mot transient överspänning enligt EN 61643-11.
- Användning endast i kombination med överspänningsskydd typ 1 och typ 2.
- Användning i TN-, TT- och IT-nät.

## Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.

---