


Insats busskopplare för KNX



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  | 0570 00 | 1/5 | 06 | 4010337570004 |

Egenskaper

- Busskopplaren är gränssnittet mellan bussen och användningsmodulen för KNX, som t.ex. info-display, datagränssnitt RS232, rörelsevakt.
- Busskopplaren kan ta emot, sända och utvärdera telegram.
- Busskopplaren innehåller adresser, systemprogram liksom användarspecifika program.
- Programmeringen av den fysikaliska adressen frigges genom tryck på programmeringsknappen.
- Statusvisning med röd programmerings-LED.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--|
| KNX medium: | TP256 |
| Anslutning KNX: | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Inbyggnadsdjup: | 23 mm |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

Hänvisningar

- Endast lämplig för apparatdosa med skruvfastsättning.

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.