









Täckram Gira Standard 55med textfält kritvit blank



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 03	10	01	4010337091035
 2fack vågrät	1092 03	10	01	4010337092032
 2x lodrät	1102 03	10	01	4010337102038
 2-fack vågrät	1093 03	10	01	4010337093039
 3-fack lodrät	1103 03	1/5	01	4010337103035
 4-fack vågrät	1094 03	1/5	01	4010337094036
 4-fack lodrät	1114 03	1/5	01	4010337008910
 5-fack vågrät	1095 03	1/5	01	4010337095033
 5-fack lodrät	1115 03	1/5	01	4010337115038

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-