










## Täckram Gira E2 med textfält alufärg



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 25	10	11	4010337084051
 2fack vågrätt	1092 25	10	11	4010337084112
 2x lodrät	1102 25	10	11	4010337084143
 2-fack vågrät	1093 25	1/5	11	4010337084181
 3-fack lodrät	1103 25	1/5	11	4010337084228
 4-fack vågrät	1094 25	1/5	11	4010337084266
 4-fack lodrät	1114 25	1/5	11	4010337084303
 5-fack vågrät	1095 25	1	11	4010337084389
 5-fack lodrät	1115 25	1/5	11	4010337084341

## Egenskaper

- Slagtålig.
  - Beständig mot sprutdimma.
  - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
  - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- 

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningsatts IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-