









## Täckram Gira Standard 55med textfält kritvit sidenmatt



| Specifikation                                                                                     | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|---------------|
|  1knapp         | 1091 27    | 10  | 01 | 4010337091271 |
|  2fack vågrät  | 1092 27    | 10  | 01 | 4010337092278 |
|  2x lodrät     | 1102 27    | 10  | 01 | 4010337102274 |
|  2-fack vågrät | 1093 27    | 1   | 01 | 4010337093275 |
|  3-fack lodrät | 1103 27    | 1/5 | 01 | 4010337103271 |
|  4-fack vågrät | 1094 27    | 1/5 | 01 | 4010337094272 |
|  4-fack lodrät | 1114 27    | 1   | 01 | 4010337008927 |
|  5-fack vågrät | 1095 27    | 1   | 01 | 4010337095279 |
|  5-fack lodrät | 1115 27    | 1   | 01 | 4010337115274 |

## Egenskaper

- Slagtålig.
  - Beständig mot sprutdimma.
  - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
  - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- 

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-