









Täckram Gira E2 med textfält kritvit blank



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 29	10	01	4010337084068
 2fack vågrätt	1092 29	10	01	4010337084129
 2x lodrät	1102 29	10	01	4010337084150
 2-fack vågrät	1093 29	1/5	01	4010337084198
 3-fack lodrät	1103 29	1/5	01	4010337084235
 4-fack vågrät	1094 29	1	01	4010337084273
 4-fack lodrät	1114 29	1	01	4010337084310
 5-fack vågrät	1095 29	1/5	01	4010337084396
 5-fack lodrät	1115 29	1/5	01	4010337084358

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-