










Täckram Gira E2 med textfält kritvit blank



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  1knapp | 1091 29 | 10 | 01 | 4010337084068 |
|  2fack vågrätt | 1092 29 | 10 | 01 | 4010337084129 |
|  2x lodrät | 1102 29 | 10 | 01 | 4010337084150 |
|  2-fack vågrät | 1093 29 | 1/5 | 01 | 4010337084198 |
|  3-fack lodrät | 1103 29 | 1/5 | 01 | 4010337084235 |
|  4-fack vågrät | 1094 29 | 1 | 01 | 4010337084273 |
|  4-fack lodrät | 1114 29 | 1 | 01 | 4010337084310 |
|  5-fack vågrät | 1095 29 | 1/5 | 01 | 4010337084396 |
|  5-fack lodrät | 1115 29 | 1/5 | 01 | 4010337084358 |

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-