










Täckram Gira Standard 55med textfält cremevit blank



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 01	10	01	4010337091011
 2fack vågrät	1092 01	10	01	4010337092018
 2x lodrät	1102 01	10	01	4010337102014
 2-fack vågrät	1093 01	1/5	01	4010337093015
 3-fack lodrät	1103 01	1/5	01	4010337103011
 4-fack vågrät	1094 01	1/5	01	4010337094012
 4-fack lodrät	1114 01	1	01	4010337008903
 5-fack vågrät	1095 01	1	01	4010337095019
 5-fack lodrät	1115 01	1	01	4010337115014

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-