










Täckram Gira E2 med textfält grå matt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 37	10	11	4010337082590
 2fack vågrätt	1092 37	10	11	4010337082651
 2x lodrät	1102 37	10	11	4010337082699
 2-fack vågrät	1093 37	1	11	4010337082668
 3-fack lodrät	1103 37	1	11	4010337082729
 4-fack vågrät	1094 37	1	11	4010337082675
 4-fack lodrät	1114 37	1	11	4010337082873
 5-fack vågrät	1095 37	1	11	4010337082682
 5-fack lodrät	1115 37	1	11	4010337082880

Egenskaper

- Slagtålig.
 - Beständig mot sprutdimma.
 - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
 - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
-

Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-