










## Täckram Gira Standard 55med textfält kritvit blank



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  1knapp         | 1091 03    | 10  | 01 | 4010337091035 |
|  2fack vågrät  | 1092 03    | 10  | 01 | 4010337092032 |
|  2x lodrät     | 1102 03    | 10  | 01 | 4010337102038 |
|  2-fack vågrät | 1093 03    | 10  | 01 | 4010337093039 |
|  3-fack lodrät | 1103 03    | 1/5 | 01 | 4010337103035 |
|  4-fack vågrät | 1094 03    | 1/5 | 01 | 4010337094036 |
|  4-fack lodrät | 1114 03    | 1/5 | 01 | 4010337008910 |
|  5-fack vågrät | 1095 03    | 1/5 | 01 | 4010337095033 |
|  5-fack lodrät | 1115 03    | 1/5 | 01 | 4010337115038 |

## Egenskaper

- Slagtålig.
  - Beständig mot sprutdimma.
  - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
  - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- 

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-