










## Täckram Gira E2 med textfält kritvit sidenmatt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 1knapp	1091 22	10	01	4010337084037
 2fack vågrätt	1092 22	10	01	4010337084082
 2x lodrät	1102 22	10	01	4010337089131
 2-fack vågrät	1093 22	1/5	01	4010337084167
 3-fack lodrät	1103 22	1/5	01	4010337084204
 4-fack vågrät	1094 22	1/5	01	4010337084242
 4-fack lodrät	1114 22	1	01	4010337084280
 5-fack vågrät	1095 22	1/5	01	4010337084365
 5-fack lodrät	1115 22	1/5	01	4010337084327

## Egenskaper

- Slagtålig.
  - Beständig mot sprutdimma.
  - Täckramar med transparent fönster för text på insatserna.
  - Passar särskilt bra vid installationer där elinstallationen måste märkas och dokumenteras, till exempel i förvaltning, industriell verksamhet, flygplatser, företag och sjukhus.
- 

## Hänvisningar

- Får inte användas med: Tätningssats IP44, utanpåliggande kapsling kompakt, utanpåliggande kapsling.
-